

Переходник Leaklab ISO100-ISO63, прямой



Наличие по перечню от 20.10.2026: Санкт-Петербург - 1 шт.

Прямой переходник для соосного соединения вакуумных участков ISO100 и ISO63.

Фотография типового исполнения. Размеры и материал данной позиции приведены в таблице характеристик.

Технические характеристики

Торговое наименование	LeakLab
Присоединение	ISO100 / ISO63
Исполнение	Прямой переход
Назначение	Соосное соединение двух разных типоразмеров
Проводимость	Ограничивается меньшим проходом и геометрией перехода
Уплотнения	Для каждого конца подбираются отдельно по типу фланца

Размеры и присоединения

Номинальные размеры	DN 100 / DN 63
---------------------	----------------

DN - номинальный размер присоединения. Он не равен наружному диаметру фланца или трубы. Для компоновки установки монтажную длину и внешний габарит согласуют по чертежу выбранного исполнения.

Применение

Монтаж вакуумных магистралей, лабораторных установок и испытательных стендов.

Монтаж

Очистите фланцы и уплотнение. Установите центрирующее кольцо между ответными торцами и закрепите соединение крепежом соответствующего стандарта. Тяжёлые узлы установите на отдельные опоры. После сборки проверьте герметичность.

Как работает и где применяется

Переход соединяет участки вакуумной линии с различными размерами или стандартами фланцев. При этом требуются отдельные уплотнения и крепёж для каждого конца перехода.

Подбор для вакуумной системы

Меньшее проходное сечение ограничивает проводимость всей ветви. Для быстрого вакуумирования избегайте последовательности лишних сужений и длинных узких участков. Сверьте оба присоединения и монтажное расстояние до заказа.

Контроль после установки

После сборки выполните пробную откачку и убедитесь в отсутствии механических нагрузок на соединение. Для оценки герметичности применяйте метод контроля, соответствующий требуемому потоку течи и условиям испытаний. Падение давления само по себе не подтверждает отсутствие малых утечек.

Что указать в запросе

Наименование и количество изделий.

Стандарт и размеры ответных присоединений.

Рабочую среду, давление и температуру.

Требуемые уплотнения, крепёж и монтажные ограничения.

Карточка изделия и документы

<https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/2490-liklab-stock-reducer-iso100-iso63>

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка.
lab@techeiscatel.ru