

Ультравысоковакуумный ручной шиберный затвор СС-40BGC



Наличие по перечню от 20.10.2026: Москва - 1 шт.

Ультравысоковакуумный ручной шиберный затвор СС-40BGC - ультравысоковакуумный ручной шиберный затвор серии СС. Для этой позиции закреплён код заказа 4.1.1004. В технической таблице подтверждены: условный проход базового исполнения - DN 40 (35 мм); присоединение базового заказа 1004 - CF; размер а базового исполнения - 76 мм; размер b базового исполнения - 91 мм; размер с базового исполнения - 35 мм; размер d базового исполнения - 152,5 мм; размер e базового исполнения - 312,5 мм; размер f базового исполнения - 64 мм.

Вакуумная арматура и соединения · CBVAC

Фотография типового исполнения. Размеры и материал данной позиции приведены в таблице характеристик.

Ультравысоковакуумный ручной шиберный затвор СС-40BGC. Раздел: Вакуумные клапаны и затворы CBVAC.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Код заказа	4.1.1004
Привод	Ручной
Исполнение	Шибберный затвор
Условный проход базового исполнения	DN 40 (35 мм)
Присоединение базового заказа 1004	CF
Размер А базового исполнения	76 мм
Размер В базового исполнения	91 мм
Размер С базового исполнения	35 мм
Размер D базового исполнения	152,5 мм
Размер Е базового исполнения	312,5 мм
Размер F базового исполнения	64 мм
Размер G базового исполнения	34 мм
Размер H базового исполнения	125 мм
Размер I базового исполнения	50 мм
Размер J базового исполнения	63 мм
Размер K базового исполнения	64 мм

Подбор и комплектация

При подборе CC-40BGC сопоставляют обозначение, присоединение, материал и размеры с ответной частью. Для запасной части проверяют модель и ревизию оборудования. Совпадение стандарта фланца или внешнего вида само по себе не подтверждает взаимозаменяемость.

Связанный материал: Вакуумные клапаны и затворы CBVAC

Источники: Каталог Ликлаб 2026, стр. 231 · Исходная техническая карточка 1 . Данные относятся к указанному исполнению и условиям измерения.

Изображение и документация производителя

На фотографии показана серия: привод, присоединения и габариты конкретной поставки определяются полным обозначением. Фото не заменяет присоединительный чертёж.

CBVAC Vacuum Valve, PDF: страница 6 файла .

Применение и монтаж

Проходное исполнение устанавливается в рабочем участке вакуумной магистрали для управляемого отделения объёмов. Проводимость участка оценивают для всей трассы с учётом фланцев, переходов, длины линии и фактического режима откачки.

При подборе задают рабочее и предельное давление, требуемую проводимость или расход, номинальный диаметр и стандарт каждого присоединения, материал корпуса и уплотнения, температурный режим, допустимую ориентацию и состав рабочей среды. Параметры, отсутствующие в таблице карточки, включают в заказ только после их фиксации в спецификации.

Для выбранного привода в проекте закрепляют источник энергии, управляющий сигнал, безопасное положение, обратную связь и межблокировки; значения берут из согласованной комплектации конкретного кода заказа.

Монтаж выполняют на разгруженной и соосной магистрали. Уплотнительные поверхности защищают от ударов и частиц, соседние трубы устанавливают на собственные опоры, а вокруг привода оставляют место для подключения и обслуживания. До затяжки проверяют направление портов, доступ к крепежу и соответствие ответных фланцев.

Входной контроль включает сверку маркировки и комплектности, осмотр корпуса, портов и уплотнений, проверку хода привода без нагрузки и контроль сигналов положения. После монтажа проводят проверку герметичности, несколько циклов открытия и закрытия и испытание штатных межблокировок в составе установки.

Поставка и подбор

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб организует поставку в Россию и помогает подобрать совместимые элементы вакуумного тракта. Для заявки укажите код 4.1.1004, количество и параметры установки. Срок отгрузки со склада в Москве согласуется при оформлении заказа.

[Запросить поставку](#) · [Складской перечень CBVAC](#) · [Вакуумные компоненты](#)

Карточка изделия и документы

<https://techeiscatel.ru/oborudovanie/tekhnicheskij-katalog/kartochki/662-cbvac-cc-40bgc-367ff9>

Лаборатория контроля герметичности Ликлаб. Поставка, подбор совместимых компонентов и техническая поддержка.
lab@techeiscatel.ru